

# Användarinstruktion

## Master Lock 406 Zenex™ Plasthänglås



### Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Identifiera den/de energipunkter som ska isoleras och säkerställ att utrustningen är avstängd.
- 2** Använd en lämplig lockoutenhet/hasp, t.ex. brytar eller ventillås. För bygel genom lockoutenhetens låshål/hasp. Se till att fästpunkten är fast och dimensionerad för hänglås.
- 3** Tryck ned bygel tills låset klickar i. Fäst varnings- och ägaretikett enligt rutin. Key-retaining-cylinder gör att nyckeln inte kan tas ur när låset är öppet.
- 4** Verifiera nollenergi. Testa utan risk att utrustningen inte kan startas/energisättas.

### Viktigt!

- Ska endast användas inom ramen för Lockout/Tagout - inte som stöldskydd.
- Finns i fyra låsvarianter: Olika låsning, lika låsning (KA), huvudnyckel (MK) eller Lika låsning med huvudnyckelsystem (KAMK).
- Används enligt principen En person - ett lås - en nyckel. Låset har 6-stiftscynder med över 40 000 unika nyckelkombinationer.

### Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera att låshus, bygel och etiketter är hela och att bygel kan stängas utan motstånd och låser korrekt.  
Rengöring: Torka av med mildt rengöringsmedel.  
Undvik aggressiva lösningsmedel som kan påverka etiketter/ytor.  
Förvaring: Förvara torrt, rent och skyddat i lockout-station eller väska.
- Efter montering: Kontrollera alltid att energin inte kan återställas.

### Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Dielektriskt säkerhetshänglås för LOTO. Särskilt lämpligt i elektriska miljöer då alla komponenter är gnistfria och omagnetiska.
- Kropp: Zenex™ termoplast, lätt och slagtålig. UV-, kemikalie- och korrosionsbeständig. Tål -57 °C till +177 °C.
- Bygel: Icke-ledande nylon. Ø 6 mm (A); frihöjd 38 mm (B); fri bredd 20 mm (C); draghållfasthet upp till ≈ 136 kg.
- Mått låshus: Bredd 39 mm, höjd 44 mm.
- Färger: Finns i 8 färger - Svart, blå, grön, orange, lila, röd, turkos och gul.
- Leverans: 1 nyckel medföljer.