

Användarinstruktion

Master Lock S3650 Grupplåsbox



Steg-för-steg

- 1** Förbered. Följ er LOTO-procedur. Samla in maskin-/kontrollnycklar från samtliga isoleringspunkter.
- 2** Använd väggfästet för fast läge nära arbetsområdet (utanför riskzon) eller lyft av boxen för portabel användning. Boxen kan även flyttas mellan flera monterade fästen i anläggningen
- 3** Placera nycklarna på de 4 nyckelkrokarna och stäng locket. Varje tekniker sätter sitt personliga säkerhetskänslås i boxens låspunkter. Nycklarna blir otillgängliga tills sista låset är borttaget.
- 4** Skriv jobbinformation på de omskrivbara (rewritable) etiketterna på boxen/fästet för tydlig status.

Viktigt!

- Stationen är en förvarings- och kontrollpunkt för LOTO-utrustning – den ersätter inte proceduren.
- Boxen kan låses fast i väggfästet (intern spärr) för att förhindra oönskad borttagning från väggen.
- Förvara aldrig reserv-/huvudnycklar i stationen. Separera KA/MK-nycklar från allmän åtkomst och följ företagets nyckelpolicy.

Skötsel & Kontroll

- Före användning: Kontrollera gångjärn, låspunkter, väggfäste och att fronten/låset stänger utan hinder.
- Efter låsning: Säkerställ att nycklarna är inlåsta och att alla personliga hänglås sitter korrekt. Använd etiketterna för jobbnr/ansvarig/datum.
- Rengöring/förvaring: Torka av box och fäste med mildt rengöringsmedel. Håll låshål och etiketter rena. Förvara i väggfästet när boxen inte används.

Specifikation (översikt)

- Typ & användning: Grupplåsbox med väggfäste – kan användas väggmonterad eller portabel.
- Kapacitet: Intern plats för upp till 15 säkerhetskänslås; 4 nyckelkrokar invändigt.
- Status & identifiering: Transparent, slagttålig front + omskrivbara etiketter på box och fäste.
- Säkring i fäste: Intern låsmekanism kan säkra boxen i väggfästet. Fällbart bärhandtag för transport. Material & mått: 430-rostfritt stål med kraftig pulverlack. Storlek ca H 175 × B 212 × D 100 mm.